



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy Select rączka do wałka malarskiego, Ø 8 mm, szer. 25 cm, dł. 29 cm, uchwyt 3K wkręcana

Model:

0140-180825K

EAN:

5905061102036

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Hardy Select Rączka do Wałka Malarskiego – Precyzja i Komfort w Malowaniu

Profesjonalna rączka do wałka malarskiego Hardy Select to niezastąpione narzędzie dla każdego, kto ceni sobie precyzję i wygodę podczas malowania. Dzięki solidnej konstrukcji oraz ergonomicznemu designowi, praca z wałkiem staje się łatwa i przyjemna.

Hardy Select - Rączka do wałka malarskiego wkręcana

Ø 8 mm, szerokość 25 cm, długość 29 cm, uchwyt 3K

Cechy produktu:

1. Solidny drut Ø 8 mm: Wykonany z trwałej stali, zapewnia stabilność i wytrzymałość podczas intensywnego użytkowania.
2. Szerokość 25 cm: Idealna do malowania dużych powierzchni, takich jak ściany czy sufity, co pozwala na szybkie i efektywne pokrycie dużych obszarów.
3. Długość 29 cm: Umożliwia precyzyjne prowadzenie wałka i łatwe manewrowanie, zapewniając pełną kontrolę nad aplikacją farby.
4. Ergonomiczny uchwyt 3K: Trójskładnikowa technologia materiału (3K) łączy wygodę, antypoślizgowość i trwałość, zapewniając komfort pracy nawet podczas

długotrwałego malowania.

5. Wkręcany mechanizm: Umożliwia łatwe i szybkie zamocowanie rączki do uchwytu teleskopowego lub innych wkręcanych narzędzi, co jest szczególnie przydatne przy malowaniu na dużych wysokościach.

Korzyści z użytkowania:

1. Wydajność i efektywność: Dzięki szerokości 25 cm malowanie dużych powierzchni odbywa się szybciej i sprawniej, co pozwala zaoszczędzić czas.
2. Komfort pracy: Uchwyt 3K zapewnia pewny, ergonomiczny chwyt, co zmniejsza zmęczenie dłoni, zapewniając wygodę pracy przez długi czas.
3. Łatwość w użytkowaniu: Wkręcany mechanizm umożliwia szybkie zamocowanie rączki do teleskopu, co sprawia, że narzędzie jest bardziej uniwersalne i wygodne w użyciu, zwłaszcza przy malowaniu wysoko.
4. Trwałość i wytrzymałość: Wysokiej jakości materiały zapewniają produktowi długowieczność i odporność na zużycie, nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Dlaczego warto zaufać?

- Precyzyjne wykonanie: Rączka została zaprojektowana z myślą o jakości i efektywności, co sprawia, że jest idealnym wyborem zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów.
- Marka Hardy: Hardy Select to marka, która cieszy się uznaniem w branży narzędziowej dzięki niezawodności i trwałości swoich produktów.
- Ergonomia: Uchwyt 3K zapewnia wygodny i pewny chwyt, co znacząco poprawia komfort użytkowania, nawet podczas długotrwałej pracy.
- Wytrzymałość: Solidne materiały, z których wykonana jest rączka, zapewniają długowieczność i odporność na intensywne użytkowanie.

To narzędzie, które sprawi, że malowanie dużych powierzchni stanie się prostsze, szybsze i bardziej komfortowe!





2. Specyfikacja Produktu

Waga netto:

0.261 kg

Typ mocowania kija teleskopowego / rączki:

gwintowany

Materiał uchwytu:

plastik i guma

Regulacja długości:

NIE

Średnica drutu montażowego:

8 mm

Szerokość montażowa:

25 cm

Typ drutu:

stal ocynkowana

System mocowania wałka:

europejski



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Rączki malarskie są przeznaczone do mocowania wałków malarskich, ułatwiając równomierne nakładanie farby na powierzchnie.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko uszkodzenia wałka:** Nieprawidłowe zamocowanie wałka może prowadzić do jego uszkodzenia lub niestabilności podczas pracy.
- Brak czyszczenia rączek po pracy może prowadzić do korozji, zaschnięcia resztek farby, utrudnienia użytkowania i skrócenia żywotności produktu.

Środki zapobiegawcze:

- Podczas pracy należy stosować rączki o odpowiedniej średnicy trzpienia i długości dostosowanej do wybranego wałka malarskiego. Wybór kompatybilnej rączki zapewnia stabilność mocowania wałka, ułatwia malowanie i minimalizuje ryzyko uszkodzenia narzędzi lub nierównomiernego nakładania farby.
- Podczas pracy z teleskopem upewnij się, że rączka jest prawidłowo zamontowana i stabilnie przymocowana, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort użytkowania oraz uniknąć przypadkowego wysunięcia się rączki z końcówki teleskopu
- Czyścić rączki po zakończonej pracy aby przedłużyć ich żywotność. Pozbycie się nagromadzonych zabrudzeń zapobiega ich stwardnieniu, co mogłoby utrudnić późniejsze użytkowanie, np. montaż wałka czy teleskopu.

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Wybierz wałek malarski kompatybilny z trzpieniem rączki.
- Wsuń wałek na trzpień do momentu jego pełnego osadzenia. Upewnij się, że wałek jest stabilnie zamocowany i obraca się swobodnie.
- W przypadku rączki teleskopowej dostosuj długość uchwytu dla optymalnej pracy.
- W przypadku malowania sufitów lub wysokich powierzchni przymocuj rączkę do kompatybilnej przedłużki/teleskopu.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy usuń wałek z trzpienia rączki i dokładnie oczyść rączkę z resztek farby. Do czyszczenia stosuj środek wskazany przez producenta farby.
- Przechowuj rączkę w suchym miejscu, aby uniknąć korozji trzpienia.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.